

csatlakozó tömb

VABM-B10-30S-N12-10

Cikkszám: 8026394

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Raszter méret | 32 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szelephelyek max.száma | 10 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gyártmány súlya | 2,793 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | 1/2 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | 1/2 NPT |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | Alumínium ötvözet |