

csatlakozó tömb

VABM-B10-30E-G34-3-P3

Cikkszám: 8026396

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	32 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	1,828 g
Felfogási mód	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G3/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet