


mágnesteker

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Cikkszám: 8029145

FESTO

for armature system FN, cable with insulating conduit connection,
120 V AC/60 Hz and 110V AC/50-60 Hz, encapsulation.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Zománchuzal szigetelési osztálya	H
Tekerics jellemző	120V AC: 60 Hz, 10,0 VA meghúzási teljesítmény, 6,8 VA tartó teljesítmény
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
Robbanásvédelem tanúsítvány az EU-n kívül	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Tanúsítványt kiállító hely	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	AEx m II T4 Ex m II T4
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	207 g
Elektromos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	0.61 m
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Műanyag Acél
Material winding	Réz