



függőleges tápegység lap

VMPA2-VSP-QS10

Cikkszám: 8029489

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|---|
| Raszter méret | 21 mm |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| Vezérlőnyomás | 3 ... 8 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 90 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | QS-10 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material supply plate | PA erősítésű |