


t csavarzat NPFC-T-R12-2G12-MFF

Cikkszám: 8030244

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|---|
| Material threaded fitting | Horganyzott sárgaréz |
| Csomagolási egység | 10 |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 50 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 150 °C |
| Gyártmány súlya | 114.7 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | R1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/2 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |