


# T csavarzat NPFC-T-G18-2R18-FMM

Cikkszám: 8030255

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                     | Érték   |
|------------------------------|---|
| Material threaded fitting    | Horganyzott sárgaréz                            |
| Csomagolási egység           | 10  |
| Üzemi nyomás                 | -0.95 ... 50 bar                                |
| Üzemi közeg                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás                 |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet       | -20 ... 150 °C                                  |
| Gyártmány súlya              | 23.1 g  |
| Pneumatikus csatlakozás 1    | G1/8  |
| Pneumatikus csatlakozás 2    | R1/8  |
| Anyag megjegyzés             | RoHS konform                                    |