

kettős csőcsonk NPFC-D-M7-G18-M

Cikkszám: 8030268

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Material threaded fitting	Horganyzott sárgaréz
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás	-0.95 ... 50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Gyártmány súlya	8.7 g
Pneumatikus csatlakozás 1	M7
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform