


mágnestekercs VACF-B-B2-16B

Cikkszám: 8030806

FESTO

Csatlakozó alakja B forma, ipari szabvány, 120 V AC/60 Hz és 110V AC/50-60 Hz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	IEC 61010-1
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	110/120 V AC: 50/60 Hz, 4,4 VA meghúzási teljesítmény, 3,3 VA tartó teljesítmény
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Szennyeződés foka	3
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification	see certificate
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Tanúsítványt kiállító hely	DNVGL-TAA000011J
Korlátozás: környezeti- és közeg hőmérséklet	-20 - 50 °C
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	52.3 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type B to EN 175301-803 ipari szabvány szerint (11 mm)
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA Acél
Material solenoid coil	Réz Acél Hőre lágyuló műanyag
Material winding	Réz