


mágnesteker

VACF-B-C1-16B

Cikkszám: 8030815

FESTO

Csatlakozó alakja C forma, az EN 175 301 szerint, 120 V AC/60 Hz és 110V AC/50-60 Hz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	IEC 61010-1
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekerics jellemző	110/120 V AC: 50/60 Hz, 4,4 VA meghúzási teljesítmény, 3,3 VA tartó teljesítmény
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Szennyeződés foka	3
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Korlátozás: környezeti- és közeg hőmérséklet	-20 - 50 °C
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	51 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type C to EN 175301-803 EN 175301-803 szerint
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA Acél
Material solenoid coil	Réz Acél Hőre lágyuló műanyag
Material winding	Réz