

csatlakozó kábel


NEBC-D12G4-KS-3-R3G4

Cikkszám: 8031121

Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	157 g
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, M12x1, 4 pólusú, D kódolású, árnyékolható
2-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, RJ45, 4 pólusú
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 50 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	1 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Ethernet kábel specifikáció	Típus: CAT.5
Kábelhossz	3 m
Vezetési tulajdonság	Basic
Vezeték vizsgálati feltételek	Hajlításállóság Festo szabvány szerint
Min.kábel hajlítási sugár	52 mm
Kábel átmérő	6.4 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,2 mm
Kábelszerkezet	2x(2x0,14)
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 mm ²
Csatlakozó keresztmetszet	0.14 mm ²
Védettség	IP20 IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-20 ... 80 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	kék
Material electrical contact	Sárgaréz nikkelezett és aranyozott