


csatlakozólap

VABS-S1-2S-N12

Cikkszám: 8032645

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	58 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-1
Működtetés fajtája	elektromos
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Pilot pressure MPa	0 ... 1 MPa
Vezérlőnyomás	0 ... 10 bar
Vákuumra alkalmas	igen
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kifizetésű irányelv szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	380 g
Felfogási mód	Via through-hole for M6 screw
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	1/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 1	1/2 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/2 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	1/2 NPT
Pneumatikus csatlakozás 4	1/2 NPT
Pneumatikus csatlakozás 5	1/2 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény