


elosztó NEDY-

Cikkszám: 8032867

FESTO



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Engedély	RCM Mark
Elosztófajta	2 az 1-re
Üzemkész állapot kijelző	LED, zöld
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Jelállapot kijelzése	LED, sárga
Kiegészítő funkciók	Tartóáramcsökkenés
Vezetékmegnevezés	Táblatartóval Táblatartó nélkül
Felfogási mód	Átmenőfurattal az M2 csavarhoz tartozékokkal
1. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3 4
2. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	2 x aljzat 2x kábel
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes Ferde Forgatható
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	ZB csatlakozási elrendezés, lemezcsavar ZC csatlakozási elrendezés, lemezcsavar ZC csatlakozási elrendezés, metrikus csavar H csatlakozási elrendezés Plug pattern type A to EN 175301-803 Plug pattern type B to EN 175301-803 Plug pattern type B to industry standard, 11 mm Plug pattern type C to EN 175301-803 Connection pattern type C to industry standard, 9.4 mm M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2 3 4 5
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V

Jellemző	Érték
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	0.5 ... 4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Kábel hossz 1	0.3 ... 30 m
Kábel hossz 2	0.3 ... 30 m
Vezetési tulajdonság	Suitable for energy chains/robot applications
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 mm ² 0.25 mm ²
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	-10 - 40 °C átmenőfuraton keresztüli rögzítés esetén
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform Halogénmentes Foszfor-savésztertől mentes
Szennyeződési foka	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	PA PC TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete