


# csatlakozólap

## VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX1E

Cikkszám: 8033160

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                                     | Érték  |
|--|--|
| Méret  | 42 mm  |
| A következő szabványon alapul:               | ISO 5599-2   |
| Beépítési helyzet                            | tetszőleges  |
| Vezérlő levegő ellátás                       | belső  |
| Operating pressure MPa                       | -0.09 ... 1 MPa  |
| Üzemi nyomás                                 | -0.9 ... 10 bar  |
| Üzemi feszültségtartomány DC                 | 24 V   |
| Lökfeszültség-szilárdság                     | 0.8 kV   |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on              | 2 A  |
| Szennyeződéskód                              | 3  |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)       | EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint          |
| ATEX-kategória Gáz                           | II 3G  |
| Gyújtószikra védelem típusa Gáz              | Ex nA IIC T3 X Gc  |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet | -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C  |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez   | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 0 - nincs korróziós károsodás                                  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Védettség                                    | IP65<br>NEMA 4<br>szerelt állapotban                           |
| Környezeti hőmérséklet                       | -5 ... 50 °C   |
| Gyártmány súlya                              | 386 g  |
| Felfogási mód                                | átmenő furattal  |
| Anyag megjegyzés                             | RoHS konform   |
| Material of connecting plate                 | Alumínium présöntvény  |