


csatlakozólap

VABS-S2-2S-G12-R3-EX1E

Cikkszám: 8033161

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	52 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlő levegő ellátás	külső
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Üzemi feszültségtartomány DC	24 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	2 A
Szennyeződéskód	3
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
ATEX-kategória Gáz	II 3G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex nA IIC T3 X Gc
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	815 g
Elektromos csatlakozás	Kerek csatlakozódugó M12x1,5
Felfogási mód	átmenő furattal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény