

# csatlakozólap

## VMPA2-FB-AP-2-1-T0-RV

Cikkszám: 8034550

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	52 mm
Hossz	107.3 mm
Raszter méret	21 mm
Szelephelyek max.száma	2
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	190 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény