

csatlakozólap

VMPAL-AP-10-T35-RV

Cikkszám: 8035232

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 10 mm |
| Szélesség | 10.7 mm |
| Hossz | 107.3 mm |
| Raszter méret | 10.7 mm |
| Nyomászóna elválasztás | Ducts 3 and 5 |
| Integrált funkció | Visszacsapó szelep |
| Szelephelyek max.száma | 1 |
| Áramlási irány | nem visszafordítható |
| Szelep felépítése | Valve sizes can be mixed |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| Vezérlőnyomás | 3 ... 8 bar |
| Vákuumra alkalmas | nem |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 25 g |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | for 10 mm cartridge |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | for 10 mm cartridge |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of connecting plate | PA erősítésű |