

# műanyag tömlő PAN-R-28X2,5-SW

Cikkszám: 8036208

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	28 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	350 mm
Belső átmérő	23 mm
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.207 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	28 mm külső átmérőjű dugós csatlakozáshoz
Szín	fekete
Shore keménység	D 62 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-A