


manométer

PAGN-40-0.4M-R18-1.6

Cikkszám: 8037010

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Display range	0 ... 0.4 MPa
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-1
Névleges méret, manométer	40
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Operating pressure MPa	0 ... 0.4 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 4 bar
Operating pressure	0 ... 58 psi
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	1,6
Védettség	IP43
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	R1/8
Közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Material of threaded plug	Sárgaréz
Material housing	ABS
Material screen	PS
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	60 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén