


visszacsapó szelep VMPA2-RV

Cikkszám: 8039821

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	feloldható visszacsapó funkció
Működtetés fajtája	pneumatikus
Felfogási mód	Clip
Normál névleges átáramlás	330 l/min
Operating pressure MPa	0.05 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	0.5 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.05 ... 0.8 MPa
Vezérlőnyomás	0.5 ... 8 bar
Pilot pressure	7.25 ... 116 psi
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Material housing	POM
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működtetési mód, vezérelt visszacsapó funkció	pneumatikus
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.5 ... 8 bar
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Gyártmány súlya	0.19 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR