


Kapcsolószekrény-átvezetés

NEFU-D12G4-D12DG4

Cikkszám: 8040459

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-101
Felfogási mód	fixen becsavarva
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat, M12x1, 4-pólusú, D kódolású
2-es elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat, M12x1, 4-pólusú, D kódolású
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Átviteli tulajdonságok	Az 5. kategória, EN 50173, D osztály értelmében Az 5. kategória, ISO/IEC 11801, D. osztály értelmében
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	Nikkelezett réz
Ház színe	ezüst
Material electrical contact	Sárgaréz aranyozott