


csatlakozólap

VABS-K1-7B-12-U14-P

Cikkszám: 8047063

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	1.2 mm
Szelep méret	7 mm
Fluidcsatlakozás	Female thread 1/4-28 UNF-2B
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Connection direction underneath
Áramlási irány	reverzáló
Üzemi közeg	Folyékony közegek Gáz halmazállapotú közegek
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Observe resistance of materials that come into contact with media
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	0.15 Nm
Max. meghúzási nyomaték, csavarzat	0.6 Nm
Gyártmány súlya	3 g
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Szelep felfogási módja	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	PEEK
Material threaded sleeve	erősen ötvözött acél, rozsdamentes