

billenőgörgős kar VAOM-R4-20-D2-52

Cikkszám: 8049236

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	20 mm
Működtetés fajtája	mechanikus
Beépítési helyzet	Movement plane
Konstruktív felépítés	Toggle lever
Vezérlési fajta	közvetlen
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	fixen becsavarva
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting adaptor	Acél, ónozott