


# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-50-D32-38AA-78

Cikkszám: 8058924

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0.01 Nm
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	600 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32
Interfész kód, motor ln	38AA
Anyag megjegyzés	RoHS konform