

# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-S62-60PA-102

Cikkszám: 8059026

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

| Jellemző                      | Érték                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Méret                         | 86                    |
| Beépítési helyzet             | tetszőleges           |
| Max.fordulatszám              | 5,000 1/min           |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L        |
| Tárolási hőmérséklet          | -25 ... 60 °C         |
| Relatív légnedvesség          | 0 - 95 %              |
| Védettség                     | IP40                  |
| Környezeti hőmérséklet        | -10 ... 60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték         | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Üresjárási nyomaték           | 0.25 Nm               |
| Átvihető forgató nyomaték     | 9.5 Nm                |
| Gyártmány súlya               | 2,500 g               |
| Csatlakozófelület, szabályozó | S62                   |
| Interfész kód, motor In       | 60PA                  |
| Anyag megjegyzés              | RoHS konform          |