

# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-145-S62-126AA-288

Cikkszám: 8059073

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	145
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	2,270 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	2 Nm
Átvihető forgató nyomaték	9.5 Nm
Gyártmány súlya	15,000 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S62
Interfész kód, motor ln	126AA
Anyag megjegyzés	RoHS konform