


# axiális készlet EAMM-A-L48-70AA

Cikkszám: 8063473

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                      | Érték          |
|-------------------------------|----------------|
| Beépítési helyzet             | tetszőleges    |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet          | -25 ... 60 °C  |
| Relatív légnedvesség          | 0 - 95 %       |
| Védettség                     | IP40           |
| Környezeti hőmérséklet        | -10 ... 60 °C  |
| Átvihető forgató nyomaték     | 12.5 Nm        |
| Gyártmány súlya               | 558 g          |
| Csatlakozófelület, szabályozó | L48            |
| Interfészkód, motor In        | 70AA<br>70AB   |
| Anyag megjegyzés              | RoHS konform   |