


axiális készlet EAMM-A-L95-120GB

Cikkszám: 8063530

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	150 Nm
Gyártmány súlya	3,201 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L95
Interfész kód, motor In	120GB
Anyag megjegyzés	RoHS konform