


axiális készlet EAMM-A-M43-90R

Cikkszám: 8063537

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	12.5 Nm
Gyártmány súlya	694 g
Csatlakozófelület, szabályozó	M43
Interfész kód, motor ln	90R
Anyag megjegyzés	RoHS konform