


# axiális készlet EAMM-A-M48-50GA

Cikkszám: 8063550

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	422 g
Csatlakozófelület, szabályozó	M48
Interfész kód, motor In	50GA
Anyag megjegyzés	RoHS konform