


axiális készlet EAMM-A-N48-72GA

Cikkszám: 8063601

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	739 g
Csatlakozófelület, szabályozó	N48
Interfész kód, motor In	72GA
Anyag megjegyzés	RoHS konform