


axiális készlet EAMM-A-N48-120GA

Cikkszám: 8063605

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	1,091 g
Csatlakozófelület, szabályozó	N48
Interfész kód, motor In	120GA
Anyag megjegyzés	RoHS konform