


axiális készlet EAMM-A-N80-120GA

Cikkszám: 8063617

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	47 Nm
Gyártmány súlya	2,279 g
Csatlakozófelület, szabályozó	N80
Interfész kód, motor In	120GA
Anyag megjegyzés	RoHS konform