

camera head


SBPB-R5B-U3-1E1A-C

Cikkszám: 8066468

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2025-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Érzékelő felbontás	1600 x 1200 pixels (UXGA)
Objektív felfogás	C-Mount
Látómező	A kiválasztott objektívtől függ
Szélesség	29 mm
Magasság	29 mm
Hossz	49 mm
Felfogási mód	Rögzítőkészlettel
Névleges üzemi feszültség, DC	5 V
Villamos teljesítményfelvétel	1.3 ... 1.5 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 5 %
KC mark	KC-EMV
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	20 - 80 %
Védettség	IP30
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti feltételek	Árnyékolás külső idegen fény hatása ellen lehetőleg tiszta környezeti levegő száraz
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Gyártmány súlya	52 g
Megvilágítási idő	20 µs ... 10,000 ms
Képráta (teljes kép)	60 fps
Érzékelő típus	monokróm
Munkatávolság	A kiválasztott objektívtől függ
USB interface, function	Tápfeszültség ellátás Kommunikáció
USB interface, connection type	aljzat
USB interface, connection technology	USB 3.0 type B micro
USB interface, number of pins/wires	10
Input/output interface, function	No function
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy