


# láncolt lap

## VABV-S6-1Q-G38-CB-T5

Cikkszám: 8068610

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                               | Érték                              |
|--|------------------------------------|
| Méret                                  | 41 mm                              |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kisfeszültségű irányelv szerint |
| KBK korrózióállósági osztály           | 0 - nincs korróziós károsodás      |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Gyártmány súlya                        | 421 g                              |
| Pneumatikus csatlakozás 1              | G3/8                               |
| Pneumatikus csatlakozás 3              | G3/8                               |
| Anyag megjegyzés                       | RoHS konform                       |
| Material plate                         | Alumínium présöntvény              |