


csatlakozólap

VABS-P12-S-M5-P3

Cikkszám: 8068637

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Speciális tulajdonságok	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Szelephelyek max.száma	1
Üzemi nyomás	0 ... 1.7 bar
Normál névleges átáramlás	≥ 27 l/min
Normál névleges átáramlás 2-3	≥ 28 l/min
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Nemesgázok Oxygen
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges maximális részecskeméret 5 μ m
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 70 % nem kondenzálódó
Védettség	IP00
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Gyártmány súlya	55 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Pneumatic connection 2S	M5
Pneumatikus csatlakozás 3	M5
Pneumatikus csatlakozás 5	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy