

adapter készlet DHAA-G-R3-32-B19-50

Cikkszám: 8079210

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Méret | 32 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 70 g |
| Felfogási mód | belső menettel |
| Material adapter plate | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material screws | Horganyzott acél |