

# csatlakozó kábel

## NEBL-T12W4-E-15-N-LE4

Cikkszám: 8080781

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték                                |
|---|--------------------------------------|
| A következő szabványon alapul:                    | EN 61076-2-111                       |
| Engedély  | c UL us - Listed (OL)                |
| Tanúsítványt kiállító hely                        | UL E504946                           |
| Vezetékmegnevezés                                 | Táblatartó nélkül                    |
| Gyártmány súlya                                   | 1,556 g                              |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció                | Terepi készülék felőli oldal         |
| 1. elektromos csatlakozás, alak                   | kerek                                |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | aljzat                               |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet           | Ferde                                |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | M12x1, T-coded to EN 61076-2-111     |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 4                                    |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 4                                    |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus        | Csavarbiztosítás                     |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció                | Vezérlőoldal                         |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | Kábel                                |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | nyitott vég                          |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 4                                    |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 4                                    |
| Üzemi feszültségtartomány DC                      | 0 ... 63 V                           |
| Elfogadható áramerterhelés 40°C-on                | 12 A                                 |
| Lökőfeszültség-szilárdság                         | 1.5 kV                               |
| Shielding   | nem                                  |
| Kábelhossz  | 15 m                                 |
| Vezetési tulajdonság                              | Suitable for energy chains           |
| Vezeték vizsgálati feltételek                     | Vizsgálati feltételek külön kérésre  |
| Hajlításszög, fix kábelbefektetés                 | ≥ 42 mm                              |
| Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés          | ≥ 84 mm                              |
| Kábel átmérő                                      | 8.4 mm                               |
| Kábel átmérő tűrése                               | ± 0,25 mm                            |
| Kábelszerkezet                                    | 4x1,5                                |
| Vezeték névleges keresztmetszet                   | 1.5 mm <sup>2</sup>                  |
| Érvégek   | Köpeny eltávolítva                   |
| Védettség   | IP65<br>IP67                         |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés         | szerezelt állapotban                 |
| Környezeti hőmérséklet                            | -25 ... 80 °C                        |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél   | -25 ... 80 °C                        |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)            | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)      | To UK RoHS instructions              |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B2-L                       |
| Anyag megjegyzés                                  | RoHS konform                         |
| Szennyeződés foka                                 | 3                                    |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 2 - mérsékelt korróziós károsodás    |
| Material cable sheath                             | TPE-U(PUR)                           |
| A kábelköpeny színe                               | fekete                               |
| Material housing                                  | PA                                   |

| Jellemző                    | Érték                         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ház színe                   | fekete                        |
| Material screw-type lock    | Cink présöntvény, horganyzott |
| Material seals              | NBR                           |
| Material electrical contact | Sárgaréz                      |
| Material insulation         | PP                            |