


csatlakozó lécc

VABM-P6-15M-G18-M5-4

Cikkszám: 8083543

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	15 mm
Konstruktív felépítés	Connection direction on the side
Szelephelyek max.száma	4
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	0.6 Nm
Gyártmány súlya	140 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet