

hajtás

EMGA-80-A-G3-80P

Cikkszám: 8085346

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|-------------------------|
| Hajtómű karima mérete | 80 mm |
| Motor karima mérete | 80 mm |
| Elfordítási játék | 0.22 deg |
| Hajtómű típus | Szöghajtómű |
| Hajtómű áttétel | 3:1 |
| Max. bemenő fordulatszám | 7,000 1/min |
| Hajtás üzemi hőmérséklete | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Védettség | IP54 |
| Tartós kimenő nyomaték | 40 Nm |
| Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű | 1.409 kgcm ² |
| Max. kimenő nyomaték | 64 Nm |
| Max. hatásfok | 95 % |
| Csavaró merevség | 5 Nm/arcmin |
| Gyártmány súlya | 4,300 g |
| Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap | 80G |
| Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap | 80P |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |