


Pressure regulator VRPA-C-Q8-E

Cikkszám: 8086002

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással visszárammal
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-8
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-8
Felfogási mód	átmenő furattal
Normál névleges átáramlás	130 l/min
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Material housing	PBT
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működtetés fajtája	kézi
Beállító elem	Arretáló forgatógomb
Mpa nyomásszabályozási tartomány	0.1 ... 0.8 MPa
Nyomásszabályozási tartomány	1 ... 8 bar
psi nyomásszabályozási tartomány	14.5 ... 116 psi
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tisztaszoba kategória	ISO class 4
Gyártmány súlya	33 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material static seals	NBR