


# csatlakozó

## EAMD-32-32-14-16X20-U

Cikkszám: 8086051

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	14 mm
Felfogó átmérő 2	16 mm
Méret	32
Névleges hossz	32 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	16 Nm
Gyártmány súlya	124 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform