


csatlakozó tömb

VABS-P4-20S-G38

Cikkszám: 8087328

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Speciális tulajdonságok	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Konstruktív felépítés	Connection direction on the side
Szelephelyek max.száma	1
Üzemi nyomás	0 ... 6 bar
Üzemi közeg	Nemesgázok Air Oxygen
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges Maximum particle size 10 µm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Közeg hőmérséklet	5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	97 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy