


manométer PAGN-23-10-G18S

Cikkszám: 8088991

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [bar]	0 ... 10 bar
Display range	0 ... 145 psi
Névleges méret, manométer	23
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Változó terhelés tényező	0.6
Mérés pontossági osztály	4
Védettség	IP44
Tárolási hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	G1/8 with sealing ring
Közeggel érintkező anyagok	ABS-erősítés Sárgaréz
Material of threaded plug	ABS-erősítés
Material housing	ABS
Material screen	PMMA
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	6 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén
Skála	Kettős skála bar (külső) psi (belső)