


löketcsoökkentés

VAVA-F12-H-H1

Cikkszám: 8089993

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Opening stroke limitation
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Használati útmutató	The SIL certification for the entire product is invalidated when used with angle seat valve VZXA.
Védettség	IP6X
Környezeti hőmérséklet	-50 ... 100 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	253 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	EPDM
Material nut	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material – shock absorber	erősen ötvözött acél
Material – connector	erősen ötvözött acél, rozsdamentes