



stop henger DFST-50-30-DL-Y4-A-G2

Cikkszám: 8090408

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	30 mm
Dugattyú átmérő	50 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon Shock absorber, adjustable, at front
Beépítési helyzet	függőleges
Működési mód	kettősműködésű
Konstruktív felépítés	Dugattyúrúd billenőkarral
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Billenőkar helyzetének érzékelése	induktív érzékelőhöz
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	Vezető csap
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Csillapítási hossz	15 mm
Permissible impact force on the advanced piston rod	3,000 N
Gyártmány súlya	1,900 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Alumínium présöntvény
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material roll	POM