


axiális készlet EAMM-A-T42-60RA

Cikkszám: 8092264

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	49 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	10 Nm
Gyártmány súlya	348 g
Csatlakozófelület, szabályozó	T42
Interfész kód, motor In	60RA
Anyag megjegyzés	RoHS konform