


stop henger DFST-32-20-L-Y4-A-G2

Cikkszám: 8093004

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Löklet | 20 mm |
| Dugattyú átmérő | 32 mm |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon Shock absorber, adjustable, at front |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Működési mód | kettősműködésű húzó |
| Konstrukciós felépítés | Dugattyúrúd billenőkarral |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Billenőkar helyzetének érzékelése | induktív érzékelőhöz |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték | Vezető csap |
| Üzemi nyomás | 2 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Csillapítási hossz | 14 mm |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 1,000 N |
| Gyártmány súlya | 750 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material cover | Alumínium présöntvény |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Alumínium ötvözet |
| Material piston rod | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material roll | POM |