


axiális készlet EAMM-A-V20-28AA

Cikkszám: 8093016

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	31.4 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.022 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	0.2 Nm
Gyártmány súlya	25 g
Csatlakozófelület, szabályozó	V20
Interfészkód, motor In	28AA
Anyag megjegyzés	RoHS konform