


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-30-V20-28AA-44

Cikkszám: 8093176

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	30
Középtávolság	44 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetetlenségi nyomaték	2.11 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.015 Nm
Átvihető forgató nyomaték	0.05 Nm
Gyártmány súlya	94 g
Csatlakozófelület, szabályozó	V20
Interfész kód, motor In	28AA
Anyag megjegyzés	RoHS konform