


# axiális készlet EAMM-A-T46-70AA

Cikkszám: 8096057

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	47 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	10 Nm
Gyártmány súlya	601 g
Csatlakozófelület, szabályozó	T46
Interfészkód, motor In	70AA
Anyag megjegyzés	RoHS konform